

**Alicates de corte lateral, modelo resistente, brillantes, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723400 180
GTIN	4045197166258
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.

Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,8 mm
Longitud total	180 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,7 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicata cortante