



Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	723100 250
GTIN	4003773039754
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta \emptyset	3,5 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \emptyset	4,6 mm
Longitud total	250 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta \emptyset	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante