



Alicates de montaje para anillos de agarre, Tipo: G0



Datos de pedido

Número de pedido	719950 G0
GTIN	4003773247890
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Puntas rectas; escalonadas, adaptadas a los orificios de las anillos de agarre. Con muelle de abertura; G0 con tornillo de ajuste.

Aplicación:

Para **anillos de agarre** (anillos para árboles sin ranura).

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillos para árboles sin ranura

Longitud total: 140 mm

Ø de puntas: 0,9 mm

para Ø de eje: 1,5 – 4 mm

Descripción técnica

Ø de puntas	0,9 mm
Longitud total	140 mm
para Ø de eje	1,5 – 4 mm
Norma	DIN ISO 5743
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillos para árboles sin ranura

Forma mordazas	recto
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Superficie	Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
Articulación con muelle de apertura integrado	sí (tam. G0 con tornillo de regulación)
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad