



Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	723535 200
GTIN	4003773018414
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico, **aislados por inmersión**.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	revestidos de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante