



## Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	723535 250
GTIN	4003773018421
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico, **aislados por inmersión**.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,6 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3,5 mm
Longitud total	250 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	revestidos de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante