



Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A31



Datos de pedido

Número de pedido	719905 A31
GTIN	4045197493132
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. **Forma B, mordazas acodadas 90°.**

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descripción técnica

Ø de puntas	2,3 mm
Forma	B
para Ø arandelas de seguridad exteriores	40 - 100 mm
Longitud total	225 mm
Norma	DIN 5254 B
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 90°
Mango	revestidos de plástico

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad