



Destornillador para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 4mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 660100 4 |
| GTIN | 4013288102126 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial de gran dureza y tenacidad especial, **filos diamantados**. Varilla perfilada hexagonal a partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Ventaja:

- **Resistencia al desgaste máxima y fuerzas de expulsión reducidas gracias al recubrimiento de diamante.**
- **Trabajos rápidos y ergonómicos gracias al mango Kraftform.**
- **Transmisión de fuerza elevada gracias a las zonas blandas integradas.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño en la tapa.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Grosor de filo a | 0,8 mm |
| Anchura de filo b | 4 mm |
| Longitud total | 188 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 90 mm |
| Perfil de salida | Destornillador Plano |

Tipo de producto

Destornilladores