

**Garant****Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Número de destornilladores: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	660031 6
GTIN	4045197923226
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

Destornilladores robustos, polivalentes, con varilla cónica.

**Mango rígido** con superficie de **Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Hoja** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.

A partir de tam. 8 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

**Ventaja:**

- **Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

**Aplicación:**

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

**Contenido:**

1 destornillador n.º 660030 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

---

## Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Perfil de salida	Destornillador Plano
exento de chispas	no
Tipo de producto	Destornilladores

---

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/660031-6>

---