

**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø×Longitud total: 14X600mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 789000 14X600 |
| GTIN              | 4002395336777 |
| Clase de artículo | 76G           |

**Descripción****Ejecución:**

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

**Aplicación:**

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

**Nota:**

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

**Descripción técnica**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Número de filos Z             | 2                  |
| Ø                             | 14 mm              |
| Longitud total                | 600 mm             |
| Longitud de espiral           | 550 mm             |
| Material de corte             | MD                 |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |
| Mango                         | SDS Plus           |
| Tipo de producto              | Broca de cincel    |

