



Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe, Anchura de filo b: 12mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 660300 12 |
| GTIN | 4013288191243 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas** y **capuchón de golpe** (tam. 12 y 14 sin zonas blandas; tam. 3,5 sin capuchón de golpe ni varilla continua).

Varilla hexagonal de acero especial tenaz al impacto continua **hasta el extremo del mango**.

A partir de tam. 4,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Grosor de filo a | 2 mm |
| Anchura de filo b | 12 mm |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 200 mm |
| Longitud total | 317 mm |
| Quality Dress | 932 A |
| Perfil de salida | Destornillador Plano |
| Tipo de producto | Destornilladores |