

**Tenaza de prensado para enchufes coaxiales, para cable coaxial tipo: RG58/62****Datos de pedido**

Número de pedido	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Brazos con cubiertas de plástico en los mangos. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado. Para la compresión de conectores enchufables BNC y TNC.

Ejecución económica.

Adecuada para cable del tipo RG: 58; 59; 62

Longitud total: 202 mm

Descripción técnica

Adecuada para cable del tipo RG	58; 59; 62
Longitud total	202 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce