

**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø×Longitud total: 16X210mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789000 16X210
GTIN	4002395308972
Clase de artículo	76G

Descripción**Ejecución:**

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Longitud de espiral	150 mm
Ø	16 mm
Longitud total	210 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

