

**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø×Longitud total: 12X210mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 789000 12X210 |
| GTIN | 4002395308927 |
| Clase de artículo | 76G |

Descripción**Ejecución:**

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Longitud total | 210 mm |
| Longitud de espiral | 150 mm |
| Ø | 12 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Material de corte | MD |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de cincel |

