



## Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 140mm



### Datos de pedido

Número de pedido	724860 140
GTIN	4003773039488
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).  
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Longitud total	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no

con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante