



Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	725300 125
GTIN	4003773018124
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3 mm
Longitud total	125 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante