



## Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus, ØxLongitud total: 15X260mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 789050 15X260 |
| GTIN              | 4002395376100 |
| Clase de artículo | 76G           |

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:

Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.

Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Placa de metal duro de 4 filos, ranurada. resistente y **unida por soldadura de una pieza**. El nuevo diseño de la cabeza en combinación con la punta acodada permite un avance óptimo al chocar contra la armadura de hierro.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

### Descripción técnica

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Longitud de espiral | 200 mm |
| Longitud total      | 260 mm |
| Número de filos Z   | 4      |
| Ø                   | 15 mm  |
| Material de corte   | MD     |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |
| Mango                         | SDS Plus           |
| Tipo de producto              | Broca de cincel    |