

**Alicates de corte lateral brillantes, Longitud total: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725250 140
GTIN	4045197166319
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).  
Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,8 mm
Longitud total	140 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no

Tipo de producto

Alicate cortante