



Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 2X50mm



Datos de pedido

Número de pedido	662000 2X50
GTIN	7610733085712
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio).

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Nombre de cuchilla	00
Anchura de filo b	2 mm
Longitud de cuchilla cortante	50 mm
Grosor de filo a	0,3 mm
Longitud total	125 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores

