



Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio).

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Grosor de filo a	0,4 mm
Anchura de filo b	2,5 mm
Nombre de cuchilla	0
Longitud total	165 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornillador ranura

Tipo de producto

Destornilladores