



Cizalla pequeña para cables aislada por inmersión Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	730360 200
GTIN	4003773026952
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mangos **aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Gama de corte especialmente amplia gracias al doble filo. Mangos **aislados por inmersión.**

Gama de corte especialmente amplia gracias al doble filo.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero especial para herramientas, forjado en estampa.

Descripción técnica

Capacidad de corte hasta Ø	20 mm
Longitud total	200 mm
Capacidad de corte	70 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	aislado por inmersión
Accionamiento	mecánico, monomanual

Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie	cromado
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Tijera