



Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	662200 2,5
GTIN	4013288003249
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Anchura de filo b	2,5 mm
Grosor de filo a	0,4 mm
Longitud total	145 mm
Longitud de cuchilla cortante	75 mm
Punta de varilla	negro
Quality Dress	335

Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores