



## Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	662000 10
GTIN	7610733085798
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

**Mango rígido "Classic"** de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio).

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

### Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Nombre de cuchilla	6
Grosor de filo a	1,6 mm
Longitud de cuchilla cortante	180 mm
Anchura de filo b	10 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornillador ranura

Tipo de producto

Destornilladores