

**Aspirador de mano 12 V solo click & go, Denominación del fabricante: GAS12****Datos de pedido**

Número de pedido	P07220 GAS12
GTIN	
Clase de artículo	00N

**Descripción****Ejecución:**

- **Aspirador a batería para la limpieza regular y de viaje.**
- **L-BOXX encajable, también con aspirador en seco / en húmedo GAS 35 y GAS 55.**
- **Apropiada para aspirar diferentes tipos de suciedad, p. ej. virutas de metal, plástico o madera.**
- **Práctico indicador de estado de la carga de la batería con 3 LED.**
- **de alta potencia y compacto - se adapta en la L-BOXX más pequeña 102.**
- **Ideal para lugares de difícil acceso gracias a la boquilla para juntas.**
- **Trabajo cómodo gracias a una forma constructiva compacta, un peso reducido y un diseño ergonómico.**

**Suministro:**

Incluye maleta de transporte, sin batería ni cargador.

**Descripción técnica**

Tensión de batería	12 V
Caudal	900 l/min
Rendimiento de vacío máximo	45 mbar
Volumen de depósito	0,35 l
Longitud	273 mm

Quality Dress	GAS 12 V
Altura	170 mm
Anchura	77 mm
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 10,8 V
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo