

**Cortapernos, Longitud total: 350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	732000 350
GTIN	4045197166821
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Cabezal de corte con transmisión y tornillo de reajuste. Brazos tubulares pintados, estables, con mangos de caucho.

**Aplicación:**

Para cortar aceros hasta una resistencia a la tracción de aprox. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

**Pieza de repuesto:**

ver n.º 732040

**Descripción técnica**

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø	6 mm
Longitud total	350 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Tipo de producto	Alicate cortante

**Accesorios**

Cuchilla de recambio completa con tornillos Longitud total 350 mm	732040 350
---	------------

