

LINDSTRÖM

**Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, KW, Longitud total: 110mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726360 110
GTIN	7314150051052
Clase de artículo	73M

**Descripción****Ejecución:**

Forma esbelta con fillos precisos, rectificadlos, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. **Adecuado para ESD.** Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los fillos de forma óptima.

**Material:**

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

**Descripción técnica**

Anchura de cabeza	10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,1 - 1 mm
Longitud total	110 mm
Longitud de filo	10 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	KW
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Forma de cabeza	punta
Mango	Funda de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante