



Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos, KW, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	726655 125
GTIN	4003773025146
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. **Aptos para ESD.**

Material:

De acero inoxidable (INOX).

Descripción técnica

Anchura de cabeza	13,5 mm
Longitud total	125 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Longitud de filo	9 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	KW
Material	Acero fino, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicata cortante