

LINDSTRÖM

**Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, acanalada, FW,
Longitud total: 110mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 726320 110 |
| GTIN | 7314150051021 |
| Clase de artículo | 73M |

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con fillos precisos, rectificadlos, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. **Adecuado para ESD**. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los fillos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Anchura de cabeza | 10 mm |
| Longitud total | 110 mm |
| Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø | 0,2 - 1,25 mm |
| Longitud de filo | 10 mm |
| propiedad electrostática | EGB / ESD |
| Bisel de corte | FW |
| Material | Aleación de acero de alto rendimiento |
| Forma de cabeza | punta, acanalada |
| Mango | Funda de plástico |

| | |
|---------------------------------|---|
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 – 65 HRC) |
| Superficie | pavonado en negro |
| Atributo del nombre de producto | FW |
| con muelle de abertura | sí |
| Tipo de producto | Alicata cortante |