

**Cortapernos, Longitud total: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	732000 600
GTIN	4045197166845
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cabezal de corte con transmisión y tornillo de reajuste. Brazos tubulares pintados, estables, con mangos de caucho.

Aplicación:

Para cortar aceros hasta una resistencia a la tracción de aprox. 1200 N/mm².

Material:

Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

Pieza de repuesto:

ver n.º 732040

Descripción técnica

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm ² hasta Ø	9 mm
Longitud total	600 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm ²	7 mm
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Cuchilla de recambio completa con tornillos Longitud total 600 mm	732040 600
---	------------

