

Garant**Destornillador para ranura, corto, Anchura de filo b: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	664120 4
GTIN	4045197923585
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con **superficie de Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Descripción técnica

Longitud total	80 mm
Nombre de cuchilla	2
Anchura de filo b	4 mm
Grosor de filo a	0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores

