

**Destornillador acodado para ranura, Anchura de filo b: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	664800 10
GTIN	7610733004317
Clase de artículo	63E

Descripción**Ejecución:**

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.

Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.

Descripción técnica

Anchura de filo b	10 mm
Longitud total	150 mm
Grosor de filo a	1,6 mm
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores