

**Garant**
**Destornillador para ranura, corto, Anchura de filo b: 10 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	664120 10
GTIN	4045197923622
Clase de artículo	61F

**Descripción**
**Ejecución:**

**Mango rígido** con **superficie de Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

Nombre de cuchilla: 6

Grosor de filo a: 1,6 mm

Longitud de cuchilla cortante: 30 mm

Longitud total: 85 mm

**Descripción técnica**

Anchura de filo b	10 mm
Grosor de filo a	1,6 mm
Longitud total	85 mm
Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Nombre de cuchilla	6
Perfil de salida	Destornillador Plano

Tipo de producto

Destornilladores