

VBW**Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 3 pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810300 3
GTIN	4005887269409
Clase de artículo	83E

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

Descripción técnica

Longitud total	705 mm
Ø de tubo	3 pul
Abertura de sujeción	102 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2