



## Broca cilíndrica MD, Ø de broca: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	795250 20
GTIN	9002696014089
Clase de artículo	76H

### Descripción

#### Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.

Con **insertos de metal duro**; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

#### Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

#### Norma:

**DIN 7483 G**

### Descripción técnica

Medida del mango	10 × 30 mm
Número de filos Z	2
Longitud total	90 mm
Ø de broca	20 mm
Tipo de producto	Broca para madera

### Accesorios

Prolongación para broca para Ø de mango 10 mm	795270 10
---	-----------

