

**HOLEX****Tenazas para tubos acodados (modelo más ligero), Ø de tubo: 1 pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810400 1
GTIN	4045197167002
Clase de artículo	82A

**Descripción****Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

**Material:**

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

**Descripción técnica**

Longitud total	315 mm
Abertura de sujeción	45 mm
Ø de tubo	1 pul
Ángulo de boca	45 grados
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables