

**Broca cilíndrica MD, Ø de broca: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	795250 25
GTIN	9002696014157
Clase de artículo	76H

Descripción**Ejecución:**

De dos filos con vástago cilíndrico.

Con **insertos de metal duro**; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø de broca	25 mm
Medida del mango	10 × 30 mm
Longitud total	90 mm
Tipo de producto	Broca para madera

Accesorios

Prolongación para broca para Ø de mango 10 mm	795270 10
---	-----------

