

VBW**Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 1 pul****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 810300 1 |
| GTIN | 4005887269102 |
| Clase de artículo | 83E |

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Abertura de sujeción | 45 mm |
| Longitud total | 315 mm |
| Ø de tubo | 1 pul |
| Ángulo de boca | 45 grados |
| Procedimiento de fabricación | completamente forjado |
| Bonificación boca | templado por inducción |
| Material alicates | Acero al cromo-vanadio |
| Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 1

810520 1