



Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 18mm



Datos de pedido

Número de pedido	666600 18
GTIN	7610733086429
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 546.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud total	245 mm
Ø de varilla	18 mm
Para tuercas	M10
Ø agujero	10,5 mm
Grosor de espiga a	3,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	120 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores