



Colocadores de cabezas de remache, para Ø de vástago de remache: 3mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 744700 3 |
| GTIN | 4049002002700 |
| Clase de artículo | 73U |

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Grosor del mango (máximo) | 10 mm |
| Ø del cabezal | 5,2 mm |
| para Ø de vástago de remache | 3 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Tipo de producto | Colocadores de cabezas de remache |