



Colocadores de cabezas de remache, para Ø de vástago de remache: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	744700 4
GTIN	4024089057942
Clase de artículo	73U

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descripción técnica

Ø del cabezal	7 mm
para Ø de vástago de remache	4 mm
Longitud total	100 mm
Grosor del mango (máximo)	12 mm
Tipo de producto	Colocadores de cabezas de remache