



Extractores de pasadores, calidad especial cromado, Ø de puntas D: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	746900 2
GTIN	7610733200696
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.

Descripción técnica

Ø del mango S	10 mm
Longitud total L1	150 mm
Ø de puntas D	2 mm
Longitud de punzón L2	40 mm
Dureza de punta	59 HRC
Material	Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

