



Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido, Ø de tubo: 1 pul



Datos de pedido

Número de pedido	810750 1
GTIN	4049002099830
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjada. Trabajo extremadamente cómodo para el usuario gracias al **ajuste rápido en poco tiempo**, patentado, y la protección antienganche integrada para evitar magulladuras. Boca en S para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con **revestimiento de plástico antideslizante**.

Norma:

DIN 5234

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado; boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	42 mm
Ø de tubo	1 pul
Longitud total	325 mm
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Norma	DIN 5234
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

