



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1 pul



Datos de pedido

Número de pedido	810600 1
GTIN	4045197167040
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. (modelo económico).

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Ø de tubo	1 pul
Abertura de sujeción	45 mm
Longitud total	320 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 1

810520 1