



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1 pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 810500 1 |
| GTIN | 4045197237460 |
| Clase de artículo | 82A |

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Ø de tubo | 1 pul |
| Longitud total | 320 mm |
| Abertura de sujeción | 45 mm |
| Ángulo de boca | 45 grados |
| Versión mango | revestida de plástico antideslizante |
| Procedimiento de fabricación | completamente forjado |
| Bonificación boca | templado por inducción |
| Material alicates | Acero al cromo-vanadio |
| Boca en S | sí |
| Forma sueca | sí |
| Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 1

810520 1