



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 2pul



Datos de pedido

Número de pedido	810600 2
GTIN	4045197167064
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. (modelo económico).

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Longitud total	560 mm
Abertura de sujeción	80 mm
Ø de tubo	2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2