



Llave grifa para tubos con mango de hierro fundido, Ø de tubo: 5pul



Datos de pedido

Número de pedido	810850 5
GTIN	4045197377555
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

La mordaza por resorte en forma de gancho se ajusta con un tornillo moleteado, preajuste rápido al Ø de tubo correspondiente gracias a la escala de las superficies laterales.

Mango de **fundición maleable** perlítica, pintado en rojo.

Aplicación:

Gracias a las mordazas accionadas por resorte, se pueden utilizar como una carraca. Las mordazas agarran firmemente al tubo cuando se cierran y se aflojan automáticamente al elevar el mango (accionamiento monomanual).

Descripción técnica

Abertura de sujeción	141 mm
Ø de tubo	5 pul
Longitud total	900 mm
Material mango	Fundición maleable perlítica
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables