

**Alicates pelacables, pulidos, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	728737 160
GTIN	4003773013556
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un Ø exterior de 5 mm como máximo).
Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Alicate pulido, mangos con revestimiento de plástico.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Forma de los filos	Prisma de filos
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	pulida
con muelle de apertura	sí
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

