

Garant**Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	667720 2
GTIN	4045197923653
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	35 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	90 mm
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores