

**Garant****Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 3****Datos de pedido**

Número de pedido

667720 3

GTIN

Clase de artículo

61F

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

**Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto.

**Descripción técnica**

Longitud total

95 mm

Tamaño de ranura en cruz

3

Para Ø de tornillos

5,3 – 7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante

40 mm

Perfil de salida

Destornillador para Phillips

Tipo de producto

Destornilladores