



Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	667695 0
GTIN	7610733244515
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 667702

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Para Ø de tornillos	-2 mm
Longitud total	140 mm
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

