

Garant**Destornillador para Pozidriv, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	667725 1
GTIN	4045197923677
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto.

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 30 mm

Longitud total: 80 mm

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	1
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Longitud total	80 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

